

CANDELETTE TERMOFUSIBILI



DESCRIZIONE:

Collante termofusibile in stick applicabile tramite apposita pistola elettrica per applicazioni molto rapide su tutti i tipi di piastrella.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Applicazioni caratteristiche dell'adesivo sono la preparazione di cartelle per campioni ceramici, ambientazioni in sale mostra con incollaggio su cartongesso e conglomerati legnosi.



MODALITA' D'USO:

Indossare indumenti protettivi adeguati come guanti ed occhiali per la manipolazione del prodotto allo stato fuso. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Evitare di respirare i fumi ed i vapori.

Caricare la pistola inserendo la **Candeletta** dall'apposito foro sul retro, collegare la pistola alla corrente ed attendere che si scaldi. Le parti da incollare devono essere esenti da polveri, grassi e da umidità.

Stendere velocemente l'adesivo a punti, in quantità tale da garantire con certezza il contatto con l'oggetto da incollare. Applicare immediatamente l'oggetto prima che l'adesivo indurisca (prima di 20 secondi).

In quasi tutte le applicazioni con le **Candelette** è opportuno supportare l'incollaggio dato dalle stesse utilizzando prodotti come siliconi, collanti epossidici, collanti in pasta, ecc. che a lungo termine danno maggiori garanzie di tenuta ma che hanno una presa più lenta. In questo caso bisogna applicare prima





i prodotti a presa più lenta poi in punti differenti le
Candelette.

AVVERTENZE:

La perfetta fusione delle candelette prima dell'incollaggio è importante per ottenere buoni risultati. A tal proposito, quando l'uso è continuo può essere utile munirsi di due apparecchi da alternare dopo la ricarica. In caso la candeletta sia l'unico adesivo usato per l'incollaggio, fare attenzione a non esporre al gelo o a forte umidità le parti incollate.

Generalmente si può ritenere definitivo un incol-

laggio con le candelette quando a distanza di due settimane non si siano notati indebolimenti sensibili della tenuta. In caso invece la tenuta decresca, diventa necessario supportare l'adesione da candeletta con altre tipologie di adesivi (siliconi, adesivi in pasta, adesivi cementizi, epossidici, ecc.).

CONFEZIONI E DURATA:

Le **Candelette termofusibili** vengono confezionate in scatole di cartone da kg 5 e hanno una durata illimitata se tenute in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra i + 5° C e i + 45° C.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

COLORE	PAGLIERINO TRASPARENTE
ODORE	LEGGERA EMANAZIONE SOLO IN FASE DI UTILIZZO
TEMPERATURA DI FUSIONE	180°C - 200°C
TEMPO APERTO	20 SECONDI
TEMPO DI PRESA	7 SECONDI
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO	88°C
DURATA	24 MESI